




KXA16L

Klema za fazu 16mm², 400V/76A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	76 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	51,50 mm
Širina	58 mm
Dubina	12 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 16 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 25 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da