




KXA16L

**Klema za fazu 16mm<sup>2</sup>, 400V/76A, na vijak**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 76 A |
|----------------|------|

**Dimenzije**

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 51,50 mm |
| Širina | 58 mm    |
| Dubina | 12 mm    |

**Instalacija, montaža**

|               |          |
|---------------|----------|
| Montiranje na | DIN šina |
|---------------|----------|

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Materijali**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Boja      | Siva          |
| Materijal | Poliamid (PA) |

**Povezivost**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Vrsta veze | Vijčana stezaljka |
|------------|-------------------|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |