



LFF400639010

LF, buitenhoek voor goot 40x60 mm, helderwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 40 mm |
| Breedte | 57 mm |

##### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

##### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 83 - 97 |
|------------|---------|

##### Materiaal

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Helderwit                             |
| RAL-code                | 9010                                  |

##### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

##### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

#### Afbeeldingen | tekeningen

