



VA12A

Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à $\Delta T=20K$	12.50 W
--	---------

Equipement

Nombre rangées	1
----------------	---

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Dimensions

Hauteur	245 mm
---------	--------

Largeur	305 mm
---------	--------

Profondeur	96.50 mm
------------	----------

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	12
----------------------------	----

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
----------------------	------------------------

GWT tenue au fil incandescent	750 °C
-------------------------------	--------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----