Fiche technique du produit
VA12A

VA12A

Coffret de dist.,Volta,APV,1x12M,IP30,Version Suisse

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A

Puissance

Puissance dissipée maximale par enveloppe à ΔT=20K	12.50 W

Equipement

Nombre rangées	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Dimensions

Hauteur	245 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	96.50 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1

Dimensions

Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui