




R27059010

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 60 mm  |
| Bredd | 150 mm |

##### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

##### Inställningar

|               |         |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Material

|            |        |
|------------|--------|
| Material   | Stål   |
| Behandling | Lackad |
| Färg       | Vit    |
| RAL-kod    | 9010   |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

##### Standarder

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|------------------------------------------------------|-----|

##### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Illustrationer | teckningar

