



LNH0160M

Nožasti osigurač NH00 160A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH00
--------------------	------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC/DC
-----------------	-------

Nazivni radni napon U_e	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	160 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I_{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N	12 W
--------------------------------	------

Dimenzije

Visina	79 mm
--------	-------

Širina	21 mm
--------	-------

Dubina	51 mm
--------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----