



TYFS122



Interface modulaire USB KNX Secure

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|----------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
|----------------------------|-----------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------|---|
| Largeur en modules | 2 |
|--------------------|---|

Textes

| | |
|------------------------|---|
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC) |
|------------------------|---|

Durabilité

| | |
|---------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
|---------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|