



TYFS122



Interface USB KNX voor DIN-rail montage

Technische karakteristieken

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	2
-------------------------	---

Teksten

Aansluitingen	Met USB-aansluiting type B voor dataverkeer (voeding via PC)
---------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----