



TYFS122



Gränssnitt USB Modulutförande

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning över buss	21 - 32 V
-------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Dimensioner

Antal breddenheter	2
--------------------	---

Text

Anslutningar/uttag	Med USB-uttag typ B för datatrafik (spänningsförsörjning via dator)
--------------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja