



TYFS122



Модульний USB-інтерфейс KNX

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Розміри

Кількість модулів за шириною	2
------------------------------	---

Тексти

Роз'єми гнізда	З роз'ємом USB типу B для передачі даних (живлення від ПК)
----------------	--

Sustainability

Без галогену	Так
--------------	-----

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----