



962592502

Integro - tom. Suiça tipo 23, branco mt

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 50 Hz

Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55,50 mm

Largura 55,50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 28 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada Norma suíça tipo 23

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Texto

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

Proteção Sem proteção de contacto aprimorada

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Adequado para

integro

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim