



962592502

Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip23), na vijak, Integro modul, p.bijela m

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

##### Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 55,50 mm

Širina 55,50 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 28 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Ugrađena instalacija  
Montaža vijcima

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Švicarska norma, tip 23

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

##### Pogodno za

Berker integro

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |