



HWX034H

**Bobine à manque de tension 380-480V AC (UV)**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Consommation à l'appel	200 VA
Consommation de maintien	5 VA

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	380 - 480 V
Tension assignée d'isolement	480 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

**Fonctions**

Temporisé	Non
-----------	-----

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui