



FL592E

Porte, orion plus, interne, métallique, 450x250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1050 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	20 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matériau	Métal
Traitement	Galvanisé

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm