



936552518

Integro Łącznik wieloklawiszowy, seryjny, chrom

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Chrom

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Chromowany
Powlekany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakieta osłonową

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie
Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkі podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Do mocowania śrubowego

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika Seryjny

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak