



962592505

Wandcontactdoos Zwitserland type 23, Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 28 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie
Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zwitserse norm type 23

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Deur Centraalplaat

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Geschikt voor

integro

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja
