



962592506

Wandcontactdoos Zwitserland type 23, Integro, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7038
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	28 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Zwitserse norm type 23
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Berker Integro

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja