



962592506

Zásuvka s ochranným kontaktem, ŠVÝCARSKO, typ 23, Integro přístroj, šedá mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7038
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	28 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Švýcarská norma, typ 23
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

Berker Integro

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano