



EC050

**Energimätare 1-fas 32A OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	1P+N
-------------	------

**Elektrisk ström**

Märkström	32 A
-----------	------

**Kapacitet**

Antal moduler	1
---------------	---

**Anslutning**

Anslutningstyp	Direktanslutning
----------------	------------------

**Utrustning**

Typ av impulsgivare	Optisk
---------------------	--------

**Kompatibilitet**

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

**Installation, montering**

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

**Mått**

Mätssystem	Direkt mätning
------------	----------------

Typ av mätinstrument	Elektronisk
----------------------	-------------

Mätområde frekvens	50 - 60 Hz
--------------------	------------

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

**Funktioner**

Noggrannhetsklass	B
-------------------	---

Typ av tariff	Enkeltariff
---------------	-------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Användningsförhållanden**

Drifttemperatur	-10 - 45 °C
-----------------	-------------

Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70 °C
---------------------------------	-------------

**Ström**

Energiförbrukning VA	6,70 VA
----------------------	---------

Total effektförlust vid nominell märkström	6,70 W
--	--------

**Elektrisk ström**

Maximal mätkretsström	32 A
-----------------------	------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----