




KXA10E

Rijgklem 10 mm² aarde, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1 W
----------------------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	51,50 mm
Breedte	58 mm
Diepte	10 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----