



KXA10E

10 mm² Zemní svorka, šroubová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 0 A

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

Rozměry

Výška 51,50 mm

Šířka 58 mm

Hloubka 10 mm

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Materiál

Materiál Polyamid (PA)

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 10 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 16 mm²

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano