



KXA10L

Borne de passage-phase, 10mm², 400V/57A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

57 A

Dimensions

Hauteur

51.50 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

10 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 10 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 16 mm²

Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui