




KXA10L

Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	57 A
----------------	------

Dimenzije

Visina	51,50 mm
Širina	58 mm
Dubina	10 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 10 mm ²
Presjek krutog provodnika	1.5 - 16 mm ²

Materijali

Boja	Siva
Materijal	Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da