



KXA10N

Zacisk szeregowy neutralny 10mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 57 A

Wymiary

Wysokość 51,50 mm

Szerokość 58 mm

Głębokość 10 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 10 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 16 mm²

Materiały

Kolor Niebieski

Materiał Poliamid (PA)

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak