



170108

Aanwezigheidsmelder plafondopbouw, polarwit

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Uitvoering sensor	Aanwezigheidsmelder

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	10 - 1000 lx
--------------------------------	--------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
--------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
Materiaal	Thermoplast

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Functie	Met communicatie tussen aparte elementen bij parallelschakeling (wachter-systeem)
Montagewijze	Voor plafondmontage

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja