



12033532



Tekniska egenskaper

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Försvagning

Dämpning vid 2150 MHz	2 dB
Dämpning vid 860 MHz	5 dB

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Änduttag
---------------------------	----------

Frekvens

Frekvens bandbredd	4 - 2400 MHz
Bredbandsteknologi	4 - 2400 MHz

Utrustning

Antal utgångar	3
----------------	---

Material

Material	Termoplast
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Dimensioner

Djup	68 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja