



47903512



#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Rozměry                                            | 147 x 76 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 0 mm        |

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Spínací proud   | 10 A |

##### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

##### Materiál

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Barva            | Bílá         |
| Kód RAL          | 7011<br>9010 |
| Materiál         | Termoplast   |
| Povrchová úprava | Matná        |

##### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Stupeň krytí IP                   | IP55 |
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |

##### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -15 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Se signálním svítidlem                  | Ne     |
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |

##### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

##### Texty

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob montáže | Pro svislou montáž                                                                            |
| Ochrana        | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku                                                 |
| Těsnění        | S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou |
| Typ připojení  | S bezšroubovými svorkami                                                                      |

##### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |