



47903512



### Технічні характеристики

#### Розміри

Розміри	147 x 76 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

#### Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Комутаційний струм	10 A

#### Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

#### Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	7011 9010
Матеріал	Термопластик
Обробка поверхні	Матовий

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
З посиленням захистом від контакту	Ні

#### Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

#### Обладнання

З сигнальною лампою	Ні
Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поверотна центральна вставка	Ні

#### Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

#### Тексти

Режим встановлення	Для вертикального монтажу
Захист	Без посиленого захисту контакту
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

#### Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так