



47903512



### Технічні характеристики

#### Розміри

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Розміри                                 | 147 x 76 mm |
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 0 mm        |

#### Електричний струм

|                    |      |
|--------------------|------|
| Номінальний струм  | 16 A |
| Комутаційний струм | 10 A |

#### Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

#### Матеріали

|         |              |
|---------|--------------|
| Код RAL | 7011<br>9010 |
|---------|--------------|

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP55 |
|-----------------------------------|------|

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Yes |
| Відповідність RoHS | Yes |