




3862

Int. rotativo II 20A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	20 A
--------------------------	------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad del montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Modo conmutación	2 polos desconexión

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí