




3862

Roterande omkopplare OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	20 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Material

Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Grundelement
----------------	--------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Dimensioner

Dimensioner	71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup	31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Elektrisk ström

Märkström	20 A
-----------	------

Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Brytare läge	2-polig från

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja