



KH70GN

Zacisk rozgałęźny 1-polowy 4x70mm²/pole 1xPE/zielony

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	60 mm
Szerokość	32,80 mm
Głębokość	48,70 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	70 mm ²
--	--------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	4 - 4 Nm
-----------------------------	----------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak