




KH70GN

Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², zelena

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	32,80 mm
Dubina	48,70 mm

Veza

Presjek krutog provodnika	70 mm ²
---------------------------	--------------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	4 - 4 Nm
------------------------	----------

Električna struja

Nazivna struja	160 A
----------------	-------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da