




KH70GN

Модульна вводна 1-полюсна клемма 2x70²/2x50², 160А, зелена

Технічні характеристики

Розміри

Висота	60 mm
Ширина	32,80 mm
Глибина	48,70 mm

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	70 mm ²
---	--------------------

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування	4 - 4 Nm
--------------------------------	----------

Електричний струм

Номінальний струм	160 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
Відповідність RoHS	Так