



EG071



Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche années	3 y
Avec synchronisation réseau	No
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

Equipement

Avec programme d'impulsion	No
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Réglages

Programme journalier	No
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	No

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---