



EG071



Programmaklok digitaal, weekprogramma 1 w 16 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1000 W
-----------------------------	--------

Functies

Vermogensreserve (jaren)	3 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	1

Uitrusting

Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	1

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	18 mm
Diepte	64 mm

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------