



DAS452700ELN

ΤΕΗΛΙΤ ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2700-3000mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Βάθος	66 mm
Πλάτος	66 mm
Ύψος εγκατάστασης	2,7 - 3,0 m
Ρύθμιση ύψους	300 mm
Εσωτερική διατομή	1200 - 1200 mm ²
Σχήμα πόλου	Ορθογώνιο
Πλάτος καλύμματος	45 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	1
------------------------------------	---

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο	Ναι
Είναι φορητό	Όχι

Καλώδιο

Θέση εισόδου καλωδίου	Επάνω
-----------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Ναι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	Ναι

Υλικά

Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο
Χρώμα	Αλουμίνιο

Ρύθμιση

Αριθμός πλευρών για εγκατάσταση	Μονής πλευράς
---------------------------------	---------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

