

**Quadro in poliestere doppio a pavimento H2050 L600 P300 orion plus**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	2050 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	300 mm
Spessore dei fianchi	3 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Serratura a cilindro Serratura a chiave
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	0

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	Si

**Materiali**

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
Materiale	Plastica

**Equipaggiamento**

Numero di file	12
----------------	----

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	250 A
-------------------	-------

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si