




75665726



**Q.1 Przycisk 5-kr z reg. temp. i wysw., antracyt, aks**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Tak

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	21,40 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	25 mm
Wysokość	123,60 mm
Szerokość	70,90 mm
Głębokość	34,80 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 12

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Ekran**

Z wyświetlaczem Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury Z funkcją ochrony zaworów
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przeegraniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak