




75665726



ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Διαστάσεις

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 21,40 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 25 mm |
| Ύψος | 123,60 mm |
| Πλάτος | 70,90 mm |
| Βάθος | 34,80 mm |

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 12

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα | Ανθρακί |
| Κωδικός RAL | 7021 |
| Υλικό | Θερμοπλαστικό |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

| | |
|--------------------|--|
| Λειτουργία | Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας |
| Τρόπος λειτουργίας | Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης |
| Ασφάλεια | Με προστασία αποσυναρμολόγησης |
| Θερμοκρασία | Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής |

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |