



75665726



ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 21,40 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 25 mm

Ύψος 123,60 mm

Πλάτος 70,90 mm

Βάθος 34,80 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 12

Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

Κωδικός RAL 7021

Υλικό Θερμοπλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

Λειτουργία Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας

Τρόπος λειτουργίας Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Θερμοκρασία Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι