




75665729



Tastsensor met therm. 5-v met BCU, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Functies

Met ruimtethermostaat Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte 21,40 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm
Hoogte 123,60 mm
Breedte 70,90 mm
Diepte 34,80 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 12

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-code 9010
Materiaal Thermoplast
Afwerking oppervlakte Softfinish

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Scherf

Met display Ja

Teksten

Functie Voor schakel-, impuls-, dim-, jaloezie- en temperatuurregelfuncties
Met ventielbeschermingsfunctie
Modus Regelaarbedrijfsmodi: comfort-, standby-, nacht- en vorst-/warmtebeschermingsmodus
Beveiliging Met demontagebeveiliging
Temperatuur Temperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja