




75665729



Q.1 - BP KNX 5 teclas+termóst., branco

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

Dimensões

Profundidade da montagem	21,40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
Altura	123,60 mm
Largura	70,90 mm
Profundidade	34,80 mm

Equipamento

Número de pontos de comando	12
-----------------------------	----

Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Termoplástico
Acabamento	Aveludado

Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Sim
--------------------------	-----

Texto

Função	Para funções de interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura por meio de um sensor interno e/ou externo com formação de valor médio

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim