



KXA02E

Klema za uzemljenje, 2,5mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 0 A

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 48,50 mm

Širina 44,50 mm

Dubina 5 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Materijali

Materijal Poliamid (PA)

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 2.5 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm²

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da