




KDN280B

Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Afmetingen

Lengte	1000 mm
--------	---------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	57
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----