



9619405

Toma de corriente, Países Bajos, Integro, negro, mate

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	250 V
Tensión nominal	250 - 250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005 9011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	32 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	Sin contacto de protección
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Tapa central
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Características técnicas

Berker integro
