



51733515



Insats ljussignal LED röd/grön, infälld, W.1, IP55, Grå

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Belysning

Typ av ljuskälla	LED
------------------	-----

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	48 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Belysning	Homogen belysning av de separat inkopplingsbara röda och gröna halvorna via isolerade ingångsplintar
Präglad	Utan symbol

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja