




3966

Conm. de tirador 10AX,250V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Material	Metal Plástico

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
Profundidad del montaje	31 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Cable tractor
-------------------------------	---------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para el montaje sobre paredes y techos.
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	Desconexión/conmutación

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí