



3966

**Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino

**Serie**

Serie 71 x 71 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Tirante

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Testo**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione  
Per montaggio a muro e soffitto

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Tipo di commutazione Interruttore/deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì